



Superior Solutions

PROLUBE MEGA 420

Monikäyttöinen korkean suorituskyvyn voiteluaine

- Zep Prolube Mega 420 kuuluu uuden sukupolven voiteluaineisiin, jotka ovat syntyneet uuden teknologian soveltamisesta.
- Mega 420 on tehty mineraaliölystä ja tuhkattomasta polyureapaksuntimesta.
- Polyureavoiteluaineilla on luontaisia ominaisuuksia, joita ei voi verrata muihin perinteisiin voiteluaineisiin (mm. litium-, litiumkompleksi-, kalsiumkompleksi- ja alumiinikompleksi -rasvat).
- Käyttölämpötila-alue: -20°C - +180°C.
- Mega 420 kiinnittyy luontaisesti metalleihin.
- Kestää erinomaisesti vettä.
- Mega 420 on erittäin hyvä ehkäisemään hapettumista. Tuote pidentää erilaisten mekaanisten laitteiden elinkaarta.
- Mega 420 on täydellinen vaihtoehto korkeisiin lämpötiloihin; jatkuva lämpötilankesto on jopa 180°C.

MEGA 420

KÄYTTÖKOHTEET:

Käytä Mega 420:aa kaikenlaisissa mekanismeissa ja saat merkittäviä tuloksia. Kemiallisesti inertti: Mega 420 sopii yhteen kaikenlaisten muiden voiteluaineiden kanssa. Erinomainen lämpötilankesto sekä paineen - ja iskujensietokyky. Mega 420 mahdollistaa pidemmät voiteluaineen vaihtovälit.

KÄYTTÖOHJE:

Mikäli tarpeen, poista voideltavasta kohteesta liuottimella vanhat voiteluaineet. Aseta patruuna rasvaprässiin ja levitä Mega 420 voideltavaan kohteeseen.

OMINAISUUDET:

PAKKAUS: 24 plo

YLEISET OMINAISUUDET	METODI	YKSIKKÖ	SPESIFIKAATIO
Väri	Näkö	-	Keltaisenruskea
Rakenne	Näkö	-	Pehmeä
Tippumispiste	NFT 60-102	°C	> 210
Tunkeuma, 60 NLGI 2 iskua	NFT 60-132	1/10 mm	275-305
Hävikki 100,000 iskua	NFT 60-132	1/10 mm	40
Hävikki 100,000 iskua	NFT 60-132	1/10 mm	50
+ 10% vettä	AIR 1650	%	2
Pisarointi 30 tuntia @+100°C	IP 121	%	3
Pisarointi 7 päivää @+40°C	NFT 60-135	Toleranssi	0
Korroosionesto Emcor	ASTM D2596	kgf (kp)	315
Shell 4 solder bearings	ASTM D2266	mm	Imprint diameter < 0.5
Shell 4 bearings wear – 1 tunti, 40 kg	ASTM D1741	tunti	> 500
Kestävyys @+150°C	ASTM D3336	tunti	> 2000
Huhtoutuvuus, vesi @+80°C	ASTM D1264	%	< 4
Rotation factor			350 000

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Zep Finland Oy

info@zepfinland.fi - puh (09) 4289 2230
www.zepfinland.fi - www.zepfinland.fi/shop